



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...80
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	111,5
Размери [mm]	10 x 10 x 36
Материал	корпус: TPU оранжев
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да

EVC480



Свързващ кабел с щекер

ASTGF030MSS0005H03

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm



Връзка

1	BN
3	BU
4	BK

Цветовете на проводниците :
BK = черен
BN = кафяв
BU = син