



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0006E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10368



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0006E03

conexão elétrica

cabo: 6 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul