



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20072

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

No scale drawing available

Área de aplicação

Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm] 40

OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm] 40

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda angular (90°)

Comprimento [mm] 1000

Raio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiais Adaptador: ABS

Material da fibra ótica vidro

Material da sonda de fibra ótica alumínio

Material do revestimento da fibra ótica alumínio

E20713



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-R4/1M

Observações

Unidades por embalagem

1 peça