


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/0,3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20055

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

40

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

E20115



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/0,3M

Comprimento	[mm]	300
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Notas		
Quantidade		1 peça