

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

50

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

50

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

1

Longueur de la tête de
détection [mm]

5

Longueur [mm]

100

Rayon de courbure minimum [mm]

10

Matières

Adaptateur: PPE



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces