


Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT M12X1 AL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Version	pour sondes et détecteurs de débit compacts M12 x 1
Température du fluide [°C]	0...80
Etendue de mesure / plage de réglage	
Plage de débit [ml/min]	2...50
Tests / Homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Type de montage	raccord; (1/8" NPT position de montage au choix)
Dimensions [mm]	M12
Désignation du filetage	M12
Matières	AlCuMgPb (3.1645) anodisé
Remarques	
Quantité	1 pièces