




Câble avec prise mâle

ASTGH030MSS0002B03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E70001



Câble avec prise mâle

ASTGH030MSS0002B03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu