


E3M151



Verbindungskabel

CONNECTION CABLE M12 5M



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung

Ausführung

für 3D-Smart-Sensor Mobile mit analogem Videoausgang PAL

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 25 AC / < 60 DC

Schutzklasse

III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...80

Schutzart

IP 67; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht [g]

274,3

Werkstoffe

Gehäuse: PUR; Dichtung: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinkt

Werkstoff Überwurfmutter

1.4305 (Edelstahl / 303)

Schleppketteneignung

ja

Schleppketteneignung

Biegeradius bei fester Verlegung

≥ 60 mm

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Verbindungskabel

CONNECTION CABLE M12 5M

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, TPU, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 3 x 0,25 mm²

Anschluss



- | | |
|----|-------------------|
| 1: | Schirm |
| 2: | nicht belegt |
| 3: | Koax-Schirm |
| 4: | Koax-Leitungskern |
| 5: | nicht belegt |

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)

