



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0010A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



| Elektrische Daten        |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Betriebsspannung         | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Umgebungsbedingungen     |      |                     |
| Umgebungstemperatur      | [°C] | -25...90            |
| Schutzart                |      | IP 67               |
| Mechanische Daten        |      |                     |
| Abmessungen              | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Werkstoffe               |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |
| Bemerkungen              |      |                     |
| Verpackungseinheit       |      | 1 Stück             |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0010A04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss



|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| BN = | Adernfarben : | braun   |
| BK = |               | schwarz |
| BU = |               | blau    |
| WH = |               | weiß    |