



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC001  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



| Elektrische Daten        |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Betriebsspannung         | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Umgebungsbedingungen     |      |                     |
| Umgebungstemperatur      | [°C] | -25...90            |
| Schutzart                |      | IP 67               |
| Mechanische Daten        |      |                     |
| Abmessungen              | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Werkstoffe               |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |
| Bemerkungen              |      |                     |
| Verpackungseinheit       |      | 1 Stück             |

# E10520



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0002A03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss



|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| BN = | Adernfarben : | braun   |
| BK = |               | schwarz |
| BU = |               | blau    |