


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0015F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Werkstoffe	TPU transparent
------------	-----------------

Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent
-----------------------	------------------

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, antihafbeschichtet
--------------------------	-----------------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10747



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0015F03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet



Anschluss



BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau