

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0015A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10784



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0015A04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 15 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss



Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau
WH = weiß