


E10865



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH030MSS0002E03



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 90,1

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10865



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH030MSS0002E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BU =	schwarz
GN/YE =	blau
	grün / gelb