




Verbindungskabel

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei
-----------------------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Werkstoffe	TPU
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	TPU
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
--------------------------	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt





Verbindungskabel

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei; 4 x 0,34 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

