


# E11738



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MSS0015H12



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 63 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	2027
Abmessungen [mm]	26 x 26 x 85
Werkstoffe	PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment [Nm]	2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

# E11738



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGK120MSS0015H12

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz,  $\varnothing$  9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x  $\varnothing$  0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x  $\varnothing$  0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss



Adernfarben :	
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb