


E11745



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005H19



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Schleppketteneignung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 63 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1165
Abmessungen	[mm]	51 x 26 x 70
Werkstoffe		PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 2 m/s
	Biegezyklen	> 500000
	Torsionsbeanspruchung	± 30 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E11745



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAK190MSS0005H19

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt





Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005H19

Anschluss

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

BK =	Adernfarben : schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb