




Y-Verbindungskabel

YDOGS030PLS0005H03



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...85
Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	277,799
Abmessungen	[mm]	24 x 24 x 54
Werkstoffe	PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m



Y-Verbindungskabel

YDOGS030PLS0005H03

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - 1-2-3

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - 4-5-6

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Anschluss

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK = Adernfarben :
 BN = schwarz
 RD = braun
 rot