


E12566



Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--A005E06



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...24 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...100
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	576,5
Werkstoffe		PBT
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung


ADOGX060--A005E06

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Anschluss



BN = Adernfarben :
RD = braun
WH = rot
 weiß

Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt