

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

ErfassungsbereichReichweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Reichweite Faseroptik

[mm]

50

OUF

Reichweite Faseroptik

[mm]

50

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

1

Tastkopflänge

[mm]

5

Gesamtlänge

[mm]

250

Minimaler Biegeradius

[mm]

10

Werkstoffe

Adapter: PPE

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

E20300



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/0,25M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück