




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-A-A-R3/4m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	51
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	4000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück