



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

# No scale drawing available

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

## Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF
---	-----

## OBF

Tastweite Fiberoptik [mm]	26
---------------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
--------------------------	-----------

## Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon

## Zubehör

Lieferumfang	E20103
--------------	--------

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------