

Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E33731

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

Der Alternativartikel erfordert den Einsatz eines neuen Sensors mit Aseptoflex Vario-Außengewinde



- 1 Aseptoflex-Gewinde
2 Aseptoflex-Dichtkante

EC 1935/2004 FCM 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	40
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	167,5
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensoranschluss		Aseptoflex
Prozessanschluss		SMS-Rohrverschraubung DN40 (1,5")
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------