


E33250



T-Stück

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Dichtfläche

EC 1935/2004

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	25
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	305,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,8 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 29 mm
Abdichtung	Dichtring
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück