


Verbindungskabel

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



E70027




Verbindungskabel

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

