

Reflexlichttaster mit Hintergrundausbldung

OHH-HPKG/0,20M/AS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OH5007

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Hintergrundausbldung
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Hellschaltung
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	50
Schaltfrequenz DC [Hz]	800
Kurzschlussschutz	ja
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Tastweite	[mm]	1...30; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Reich-/Tastweite einstellbar		nein



Reflexlichttaster mit Hintergrundausbldung

OHH-HPKG/0,20M/AS

Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	4,5	
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Tastweite	
Hintergrundausbldung vorhanden		ja	
Reaktionszeiten			
Ansprechzeit	[s]	< 0,6	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	15	
Gehäuse		Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Werkstoffe		ABS	
Optikwerkstoff		PMMA	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Schaltzustand		1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich		1 x LED, gelb blinkt
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Kabel: 0,2 m, PVC			
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A			
			



Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OH5013-HPKG/0,20M/AS

Anschluss

