



Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/AS



1 Taste ohne Funktion



Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Ausgänge		
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender



Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/AS

Reichweite	[m]	< 10
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	1000
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV		EN 60947-5-2
MTTF	[Jahre]	1773

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	26,5
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	35 x 24 x 11
Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
Optikwerkstoff		Glas
Ausrichtung Optik		frontale Optik

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör


Lieferumfang		Grundbefestigung: 1, E20964
		Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16
		Federringe: 2
		Muttern: 2

Bemerkungen

Bemerkungen		Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A





Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/AS

Anschluss

