



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC031MSS0002H03STGH030MSS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)	
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso	[g]	120,3
Materiali	PUR	
Materiale corpo	PUR	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	vite	
	Etichetta	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC031MSS0002H03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C standard industriale, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: ottone nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

