


Cavo di collegamento

VDOGH030SCS00,3T03STGF030SCS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione	applicazioni di saldatura
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	33,8
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado	ottone, antiaderente
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura > 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione ± 180 °/m



Cavo di collegamento

VDOGH030SCS00,3T03STGF030SCS

Osservazioni

Osservazioni	senza portaetichette
--------------	----------------------

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,5 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

