

E2I200

USER INTERFACE SOFTWARE O2I

Zubehör

Produktmerkmale

Bediensoftware

O2I

für Multicode Reader

Applikationsspezifische Konfigurationen anlegen und verwalten

Monitor-Modus für Einricht- und Servicezwecke

Service-Reports für statistische Auswertungen

Mechanische Daten

Gewicht [kg] 0,051

Bemerkungen

Systemvoraussetzungen	IBM-kompatibler PC mit Pentium III-Prozessor oder höher, Taktfrequenz min. 500 MHz min. 128 MB Arbeitsspeicher CD-ROM Laufwerk Festplatte mit min. 35 MB frei verfügbarem Festplattenspeicher XGA-kompatible Grafikkarte mit min. 1024 x 768 Pixel Bildschirmauflösung Ethernet-Netzwerkkarte für 10Base-T / 100Base-TX / TCP/IP-Protokoll Betriebssystem Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7
-----------------------	--

Verpackungseinheit [Stück] 1

E2I200

USER INTERFACE SOFTWARE O2I

Accessories

Product characteristics

Operating software

O2I

for multicode reader

Create and manage application-specific configurations

Monitor mode for set-up and service

Service reports for statistical evaluations

Mechanical data

Weight	[kg]	0.051
--------	------	-------

Remarks

System requirements	IBM compatible PC with Pentium III processor or higher, clock frequency min. 500 MHz min. 128 MB RAM CD-ROM drive hard disk with min. 35 MB freely available hard disk memory XGA compatible graphic card with min. 1024 x 768 pixel resolution Ethernet network card for 10Base-T / 100Base-TX / TCP / IP protocol operating system Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7
---------------------	---

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

E2I200

USER INTERFACE SOFTWARE O2I

Accessoires

Caractéristiques du produit

programme utilisateur pour PC

O2I

pour lecteur multicodecs

Créer et gérer des configurations spécifiques aux applications

Mode de surveillance pour la mise en route et les services

Rapports service pour des évaluations statistiques

Données mécaniques

Poids	[kg]	0,051
-------	------	-------

Remarques

Exigences du système

- PC compatible IBM avec processeur Pentium III ou supérieur, fréquence d'horloge min. 500 MHz
- Mémoire de travail min. 128 MB
- Lecteur CD ROM
- Disque dur avec mémoire disponible de min. 35 MB
- Carte graphique compatible XGA avec une résolution de l'écran de min. 1024 x 768 pixels
- Carte réseau Ethernet pour protocole 10Base-T / 100Base-TX / TCP/IP
- Système d'exploitation Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---