




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6 1m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20523

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	45

E20498



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6 1m

Longitud total	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		metal silicona
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.