



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



应用		
应用	用于监控模拟信号的限位继电器配件；可作为带迟滞范围的限位监视器使用；作为带存储器功能的限位监视器 电流环监控	
总的输入/输出		
输入和输出总数	继电器输出数：1	
输出		
继电器输出数	1	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级	IP 50	
防护等级接线端子	IP 20	
机械技术数据		
原材料	塑料	
机械的开关周期	1百万	
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 红色
电气连接		
接线端子：...2.5 mm²		
接口		