


# E20773



卷轴上的丙烯酸光纤

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



工作条件		
环境温度	[°C]	-30...70
机械技术数据		
重量	[g]	343.5
总长度	[mm]	20000; (可接线)
最小的弯曲半径	[mm]	30
光纤排列		●
光纤直径	[mm]	1
外径	[mm]	2.2
光纤材料		PMMA
光纤套材料		PE
注释		
包装单位		1 件