



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGG030--S0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

# No scale drawing available

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei
-----------------------	-------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 65

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	8 x 8 x 31
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, halogenfrei, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU



# E10623



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGG030--S0010A03

### Anschluss



BK =            Adernfarben :  
BN =            schwarz  
BU =            braun  
                  blau