



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSN0050A05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Applikation		Ex-Bereich Zone 1
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Sicherheitskennwerte		
Max. Eigenkapazität	[nF]	3,8
Max. Eigeninduktivität	[µH]	29,5
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Bemerkungen		Beim Einsatz von Buchsen im explosionsgeschützten Bereich (ATEX) bestehen besondere Anforderungen an die Verkabelung. Die Anforderungen der einschlägigen Errichterbestimmungen sind unbedingt durch den Anwender in Eigenverantwortung zu beachten.
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSN0050A05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 50 m, PUR / PVC, blau, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
GY =	blau
WH =	grau
	weiß