



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0002E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[M]	< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt		



E11104



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0002E04

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß