


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSS0005K05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC548

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	236
Abmessungen	[mm]	28 x 15 x 38
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12351



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSS0005K05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 5,3 mm, abgeschirmt; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Edelstahl; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 1,0...1,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß