



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20072

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm]	40
---------------------------	----

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm]	40
---------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
---------------------	-------------

Gesamtlänge [mm]	1000
------------------	------

Minimaler Biegeradius [mm]	20
----------------------------	----

Werkstoffe	Adapter: ABS
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
---------------------------	-----------

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
-----------------------------	-----------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------