

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0005F04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Werkstoffe	TPU transparent
------------	-----------------

Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent
-----------------------	------------------

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, antihafbeschichtet
--------------------------	-----------------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0005F04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,8 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß