



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF
--	-----

OBF

Reichweite Fiberoptik [mm]	200
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Gesamtlänge [mm]	2000
------------------	------

Minimaler Biegeradius [mm]	30
----------------------------	----

Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
---------------------------	-----------

Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
-----------------------------	----

Zubehör

Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
------------------	---

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------