



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-X/F2x16x0,265/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF; OOF
---	----------

OBF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	7
----------------------	------	---

OOF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	7
----------------------	------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	0,057
Tastkopfhöhe	[mm]	10
Tastkopfbreite	[mm]	32
Tastkopflänge	[mm]	25
Abmessungen Tastkopf	[mm]	10 x 32 x 25
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	15
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Bemerkungen

Bemerkungen	Tastweite ca. 5 mm ab Lichtaustritt (bei seitlicher CD-Abtastung und höchster Betriebsreserve)
-------------	--

E20782



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Verpackungseinheit

1 Stück