

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-V-E1/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Reichweite Faseroptik

[mm]

40

OUF

Reichweite Faseroptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

1

Tastkopflänge

[mm]

5

Gesamtlänge

[mm]

2000

Minimaler Biegeradius

[mm]

10

Werkstoffe

Adapter: PPE

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-V-E1/2m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück