



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-A-R3

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20062

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Fiberoptik [mm]	120
----------------------------	-----

OUF

Reichweite Fiberoptik [mm]	120
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
---------------------	-------------

Gesamtlänge [mm]	600
------------------	-----

Minimaler Biegeradius [mm]	10
----------------------------	----

Werkstoffe	Adapter: PPE
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
---------------------------	-----------

Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
-----------------------------	-----

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------