



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

#### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

#### Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF
---	-----

#### OBF

Tastweite Fiberoptik [mm]	35
---------------------------	----

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
--------------------------	-----------

#### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	1200
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon

#### Zubehör

Lieferumfang	E20103
--------------	--------

#### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------