

E74802



Glas-Lichtwellenleiter

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	4279
Gesamtlänge	[mm]	100000
Minimaler Biegeradius	[mm]	77
Faseranordnung		⊙
Kerndurchmesser	[mm]	0,05
Faserdurchmesser	[mm]	2 x 0,05
Außendurchmesser	[mm]	6
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleitermantel-Werkstoff		PU

E74802



Glas-Lichtwellenleiter

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Zubehör	
Lieferumfang	Stecker: 4 x ST, konfektioniert
Bemerkungen	
Bemerkungen	Lieferform Ring
Verpackungseinheit	1 Stück