



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DX2002

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available



Einsatzbereich

Applikation	Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen
-------------	--

Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Stromaufnahme	[mA]	200

Ausgänge

Analogausgang Strom	[mA]	4...20
Analogausgang Spannung	[V]	0...10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...45
Schutzart		IP 44; (frontseitig)

Mechanische Daten

Montageart	Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
------------	-----------------------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	7-Segment-LED-Anzeige, rot 6-stellig 15 mm 4 x LED, rot
---------	--

Elektrischer Anschluss

Anschluss