


# EBC137



## Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0010H12



### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP



## Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0010H12

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	969,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		10
Ausführung Steckverbinder		M8
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup>
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	10 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional		Verschlusskappe: 2 x M8, E73005
		Beschriftungsschilder: 11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet		






## Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0010H12

### Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb