




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH030MSS0010H03

Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"



| Einsatzbereich                                                             |                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Besondere Eigenschaft                                                      | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |                             |
| Silikonfrei                                                                | ja                                                                  |                             |
| Elektrische Daten                                                          |                                                                     |                             |
| Betriebsspannung                                                           | [V]                                                                 | < 250 AC / < 300 DC         |
| Schutzklasse                                                               |                                                                     | II                          |
| Strombelastbarkeit gesamt                                                  | [A]                                                                 | 4                           |
| Umgebungsbedingungen                                                       |                                                                     |                             |
| Umgebungstemperatur                                                        | [°C]                                                                | -25...90                    |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur                                            |                                                                     | cULus: ...75                |
| Umgebungstemperatur bewegt                                                 | [°C]                                                                | -25...90                    |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt                                     |                                                                     | cULus: ...75                |
| Lagertemperatur                                                            | [°C]                                                                | -25...55                    |
| Lagerfeuchte                                                               | [%]                                                                 | 10...100                    |
| Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |                                                                     | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Schutzart                                                                  |                                                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH030MSS0010H03

| Mechanische Daten        |                                   |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                  | [g]                               | 268,7                                                                             |
| Abmessungen              | [mm]                              | 15,5 x 15,5 x 49,5                                                                |
| Werkstoffe               |                                   | Gehäuse: TPU orange                                                               |
| Werkstoff Überwurfmutter |                                   | Messing, vernickelt                                                               |
| Schleppketteneignung     |                                   | ja                                                                                |
| Schleppketteneignung     | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                          | Verfahrgeschwindigkeit            | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                          | Biegezyklen                       | > 5 Mio.                                                                          |
|                          | Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m                                                                         |

| Bemerkungen        |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hinweise           | Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads" |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                                      |

| Elektrischer Anschluss                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |

| Elektrischer Anschluss - Stecker |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



| Anschluss |
|-----------|
|-----------|

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = blau