


Einweglichtschranke Empfänger

OAE-FPKG/T/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



- 1 Wahlschalter und Potentiometer hinter der Abdeckung Empfänger in oberer Optik

Produktmerkmale

Gehäuse Quaderförmig

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Funktionskontrollausgang

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...36 DC

Stromaufnahme [mA] < 50

Schutzklasse II

Verpolungsschutz ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)

Funktionskontrollausgang ja

Strombelastbarkeit [mA] 10

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC 250



Einweglichtschranke Empfänger

OAE-FPKG/T/US

Strombelastbarkeit Doppelbetrieb	[mA]	100
Schaltfrequenz DC	[Hz]	300
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Zeitfunktion	[s]	0,5...10

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Empfänger
Reichweite	[m]	< 50
Reich-/Tastweite einstellbar		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten

Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	90 x 30 x 70
Werkstoffe		PPO modifiziert
Optikwerkstoff		PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, rot
Bedienelemente		Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung über Schiebeschalter wählbar

Zubehör

Lieferumfang		Befestigungswinkel Schraubendreher
--------------	--	---------------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A






Einweglichtschranke Empfänger

OAE-FPKG/T/US

Anschluss



2

Funktionskontrollausgang