

Einweglichtschanke Sender

OHS-00KG/0,20M/AS

Auslaufartikel

Alternativartikel: O8S201

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 1,2
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	10
Lichtfleckabmessungen gelten für		Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Schutzart		IP 67



Einweglichtschränke Sender

OHS-00KG/0,20M/AS

Zulassungen / Prüfungen

EMV

EN 60947-5-2

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	14,9
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe		ABS
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



Anschluss

