



Einweglichtschranke Sender

OLS-00KG/LS-400

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O5S500 + E21122

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 22
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Überspannungsschutz		ja
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender	
Reichweite	[m]	< 25
Reich-/Tastweite einstellbar	nein	
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	2000
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite	

OL5040



Einweglichtschranke Sender

OLS-00KG/LS-400

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	75 x 27 x 62
Werkstoffe		PBT
Optikwerkstoff		PMMA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x 7/8"		